


Тестовые снимки



Камера
Выдержка
Диафрагма
Экспокоррекция
Экспозамер
Чувствительность (ISO)
Фокусное расстояние
Баланс белого
Режим съемки
Контраст
Насыщенность
Резкость

Ricoh R8
1/500 с
7,1
0
матричный
100
16,6 мм
авто
программный
норма
норма
normal

Камера
Объектив
Выдержка
Диафрагма
Экспокоррекция
Экспозамер
Чувствительность (ISO)
Фокусное расстояние
Фок. расст. (экв. 35 мм)
Баланс белого
Режим съемки
Контраст
Насыщенность
Резкость

Pentax K20D
Pentax SMC-DA 21/3,2 Limited
1/3000 с
8
-1
матричный
400
21 мм
31 мм
ручной
«спорт»
норма
норма
normal



Камера
Выдержка
Диафрагма
Экспокоррекция
Экспозамер
Фокусное расстояние
Баланс белого
Режим съемки

JVC GZ-MS100
1/250 с
10
0
средневзвешенный
центральный
2,2 мм
авто
программный